

FLOKULATOR CIŚNIENIOWY DYNAMICZNY, OKRĄGŁY



Zasada działania:

Osad wprowadzany jest do komory flokulatora, wyposażonej w aktywne mieszadło oraz dysze dozujące reagent chemiczny. Za pomocą mieszadła o regulowanej prędkości obrotowej reagent zostaje natychmiast i równomiernie wymieszany z osadem, co umożliwia jego dalszą obróbkę, na przykład za pomocą prasy śrubowej.

Wyposażenie:

- mieszadła o regulowanej prędkości obrotowej,
- dysze dozujące reagenty chemiczne,
- czujnik poziomu

Zaletą flokulatora jest jego kompaktowość oraz niskie zużycie energii. Kształt flokulatora pozwala również na równomierne mieszanie i rozprowadzenie substancji.



FLOKULATOR CIŚNIENIOWY DYNAMICZNY, OKRĄGŁY



notatnik